





توضیحات

۱. دارای دو سید کریستال
۲. دسترسی راحت
۳. آرامبند قوی
۴. پایه راهتما اسپیسر مانع از حرکت و لرزش سوپری




کد کال	سری	ارتفاع یونیت	عمق یونیت	عرض یونیت	نوع اتصال	آرامبند
F241	استیل و شیشه	476 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	150 mm	ریل از کف	دارد
F242	استیل و شیشه	476 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	200 mm	ریل از کف	دارد
F243	استیل و شیشه	476 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	300 mm	ریل از کف	دارد
F341	استیل و شیشه	476 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	400 mm	ریل از کف	دارد
F342	استیل و شیشه	476 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	450 mm	ریل از کف	دارد
F343	استیل و شیشه	476 mm	داخل به داخل حداقل 500mm	500 mm	ریل از کف	دارد

۴. مطابق با عرض اکسسوری، ابعاد مورد نظر را روی درب علامت گذاری کنید. سپس درب را به مکانیزم وصل نمایید.




کد	N
F241	۷۸
F242	۱۲۸
F243	۲۲۸
F341	۳۲۸
F342	۳۷۸
F343	۴۲۸


۵. مطابق با تصویر زیر مکانیزم را ریگلاژ نمایید.




۲. استرینگر ها را مطابق با تصویر زیر به سید ها متصل کنید.



۳. سید ها را بر روی ریل ها قرار دهید و فیکس نمایید. سپس پایه راهتما را مطابق تصویر زیر نصب نمایید.



۱. ابتدا مطابق با ابعاد داده شده در تصویر زیر ریل ها را در محل خود نصب نمایید.



کد	M
F241	۳۶
F242	۶۱
F243	۱۶۱
F341	۲۶۱
F342	۳۱۱
F343	۳۶۱